

### アナログ変換プラグ EP-53

ミニエイトのモーター（Aタイプ）をLEC-800で使用するときに使  
用します。

- 適応機種  
ミニエイトAタイプモーター



### 変換プラグ

ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示  
させるときに使用します。

- 変換プラグ
  - 適応機種
- |                   |    |         |
|-------------------|----|---------|
| CG-M55（銀色 黒文字）    | …… | LEM55PN |
| CG-M35（赤色 黒文字）    | …… | LEM35PN |
| CG-M30（黄色 黒文字）    | …… | M30N    |
| CG-M20（白色 黒文字）    | …… | LEM20PN |
| CG-M15（緑色 黒文字）    | …… | M15N    |
| CG-M08（青色 黒文字）    | …… | M08N    |
| CG-RE06（橙色 黒文字）   | …… | RE-06   |
| CG-BS12（蛍光黄色 黒文字） | …… | BS-12   |



### フットコントローラー FC-90

各モーターの回転数の範囲内で無段変速が出来ます。

- 適応機種  
ミニエイト



### フットスイッチ FS-22

足元で回転をON-OFFしたいときに  
使用します。

- 適応機種  
ハイブリッドリユーター



### フットスイッチ（電源側用） FS-12

フットスイッチのプラグをAC100Vに差し込み、パワーユニットの  
プラグをフットスイッチのコンセントアダプタに差し込み使用し  
ます。

- 適応機種  
ミニベン  
ゴールドII  
L-JK  
L-JB  
ML-51



### フットスイッチ（ミニエイト用） FS-12E NEW

パワーユニットのフットコントローラーコネクタに差し込み使用  
出来るフットスイッチです。(ON-OFF)

- 適応機種  
LEC-900用



### 延長コード

モーターコードを長くしたい時に使用します。

- 適応機種  
ミニエイトAタイプモーター  
ECA-03 3m ストレートコード

- ミニベン・ゴールドII・ミニエイトNタイプモーター
  - EC-01 1.5m
  - EC-02 3m
  - EC-03 5m
- } カールコード



### 小径アジャストチャック AT-08Z

φ0.3～φ0.8までの径のチャッキングが出来ます。  
回転数は30,000min<sup>-1</sup>以下で使用してください。

- 適応機種  
※φ3コレットを使用した全機種に  
使用できます。



軸径φ3mm