

### アナログ変換プラグ EP-53

ミニエイトのモーター（Aタイプ）をLEC-800で使用するときに使  
用します。

- 適応機種  
ミニエイトAタイプモーター



### 変換プラグ

ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示  
させるときに使用します。

- 変換プラグ
  - 適応機種
- |                      |         |
|----------------------|---------|
| CG-M55 (銀色 黒文字) ……   | LEM55PN |
| CG-M35 (赤色 黒文字) ……   | LEM35PN |
| CG-M30 (黄色 黒文字) ……   | M30N    |
| CG-M20 (白色 黒文字) ……   | LEM20PN |
| CG-M15 (緑色 黒文字) ……   | M15N    |
| CG-M08 (青色 黒文字) ……   | M08N    |
| CG-RE06 (橙色 黒文字) ……  | RE-06   |
| CG-BS12 (蛍光黄色 黒文字) … | BS-12   |



### フットコントローラー FC-90

各モーターの回転数の範囲内で無段変速が出来ます。

- 適応機種  
LEC-900用



### フットスイッチ FS-22

足元で回転をON-OFFしたいときに  
使用します。

- 適応機種  
ハイブリッドリユーター



### フットスイッチ（電源側用） FS-12

フットスイッチのプラグをAC100Vに差し込み、パワーユニットの  
プラグをフットスイッチのコンセントアダプタに差し込み使用しま  
す。

- 適応機種  
ミニベン  
ゴールドII  
L-JK  
L-JB  
ML-51



### フットスイッチ（ミニエイト用） FS-12E

パワーユニットのフットコントローラーコネクタに差し込み使用  
出来るフットスイッチです。(ON-OFF)

- 適応機種  
LEC-900用



### 延長コード

モーターコードを長くしたい時に使用します。

- 適応機種  
ミニエイトAタイプモーター  
ECA-03 3m ストレートコード

- ミニベン・ゴールドII・ミニエイトNタイプモーター
- EC-01 1.5m — カールコード
- EC-02 3m □ ストレートコード
- EC-03 5m □ ストレートコード



### 小径アジャストチャック AT-08Z

φ0.3～φ0.8までの径のチャッキングが出来ます。  
回転数は30,000min<sup>-1</sup>以下で使用してください。

- 適応機種  
※φ3コレットを使用した全機種に  
使用できます。



軸径φ3mm