

アナログ変換プラグ EP-53

ミニエイトのモーター（Aタイプ）をLEC-800で使用するときに使
用します。

- 適応機種
ミニエイトAタイプモーター



変換プラグ

ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示
させるときに使用します。

- 変換プラグ
 - 適応機種
- | | | |
|-------------------|----|---------|
| CG-M55（銀色 黒文字） | …… | LEM55PN |
| CG-M35（赤色 黒文字） | …… | LEM35PN |
| CG-M30（黄色 黒文字） | …… | M30N |
| CG-M20（白色 黒文字） | …… | LEM20PN |
| CG-M15（緑色 黒文字） | …… | M15N |
| CG-M08（青色 黒文字） | …… | M08N |
| CG-RE06（橙色 黒文字） | …… | RE-06 |
| CG-BS12（蛍光黄色 黒文字） | …… | BS-12 |



フットコントローラー FC-90

各モーターの回転数の範囲内で無段変速が出来ます。

- 適応機種
LEC-900用



フットスイッチ FS-22

足元で回転をON-OFFしたいときに
使用します。

- 適応機種
ハイブリッドリユーター



フットスイッチ（電源側用） FS-12

フットスイッチのプラグをAC100Vに差し込み、パワーユニットの
プラグをフットスイッチのコンセントアダプタに差し込み使用し
ます。

- 適応機種
ミニベン
ゴールドII
L-JK
L-JB
ML-51



フットスイッチ（ミニエイト用） FS-12E

パワーユニットのフットコントローラーコネクタに差し込み使用
出来るフットスイッチです。(ON-OFF)

- 適応機種
LEC-900用



モーターホルダ

パワーユニットの側面に取り付けて
モーターユニットを保持します。

- 適応機種
LEC-900



モーターホルダ（旋盤取付用） MF615

- 適応機種
L-4TP

